

0000 0000

O O O O

卓上型クイックホモミキサー

LR-P1

機能そのままに構造を見直して低価格を実現しました。 0.1L~2Lの処理が可能です。

/ 特長

- ■可搬性を重視し、軽量化を実現。操作も見た目もシンプルで、使いやすい装置です。
- ■乳化、微細化、均一分散が短時間で達成できます。
- ■ブラシレスモーター採用により粉塵の発生がなく、低騒音を実現しました。
- ■アナログ式ボリュームスイッチで回転速度を自由に設定できます。
- ■タイマーを内蔵していますので、設定時間で撹拌機を止めることができます。 (カウントアップも使用可能です)
- ■100mLビーカーサイズからお使いいただけます。
- ■従来型よりもシャフトが長く、撹拌羽根とモーター部の距離を広くし、撹拌中に添加剤を容易に投入できます。
- ■接液部は耐久性に優れ、衛生的です。
- ■撹拌羽根の洗浄を容易にするため、取り外しができます。
- ■撹拌羽根は、高粘度ホモミキサーを標準付属品としています。ディスパーミキサーも 交換羽根として、同一本体でご使用いただけます。(オプション、別売り)

/ 仕様

モーター(W)	240 (AC100V)
回転速度 (min-1)	1000~10000
処理量(L)	0.1~2
装置サイズ (mm)	250 (W) ×275 (L) ×643~843 (H)
装置重量(kg)	約12
連続運転時間 (min)	60 (タイマーで停止します)
タイマー設定	1~60min or 1~3600sec 途中停止後にカウントダウンの継続可能

Retation Speed Retation Speed Transcript Transcript

操作ボックス

/用途例

化粧品	化粧クリーム、化粧水、ローション、シャンプー・リンス、ジェル商品、歯磨き、ヘアーカラー
医薬品	軟膏
食品	クリーム製品、マヨネーズ、ドレッシング
化学品	シリコーンオイル、ワックス、金属ペースト



